

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro mobile, anta lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	924051 1250
GTIN	4062406101794
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, cassetti con sblocco di sicurezza ad una sola mano e portata di 75 kg.

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con **superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce**, resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

**Collocamento:**

altezza porta (sinistra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 200, 250

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e anta antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Numero dei cassetti	4
Profondità piano di lavoro	750 mm

ComfortClose	no
Peso	135,2 kg
Altezza utile corpo per cassette	625 mm
Larghezza struttura portante	1100 mm
Ø Ruota piroettante	125 mm
Altezza	950 mm
Serie	Ready-to-go
Cassetti larghezza utile in G	20
Abbassabile	no
Larghezza utile cassette	500 mm
Materiale ruota	Poliuretano
Spessore piano di lavoro	25 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Ø Ruota fissa	125 mm
Materiale piano di lavoro	Bambù
Paraurti	no
Profondità struttura portante	700 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Lunghezza piano di lavoro	1250 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Numero di porte	1
Maniglia trasportabile	no
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg

Spessore inserti	25 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

## Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 75 mm	927805 75
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 200 mm	927805 200
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 250 mm	927805 250
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 100 mm	927805 100