

Mahr**Strumento di misura universale Multimar, Intervallo di misurazione:
30-115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428051 30-115
GTIN	4059192024895
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta struttura tubolare, rettificata in esecuzione cromata indurita. Due bracci di misura per l'alloggiamento dei vari tastatori. Ampliamento del campo di misura di 75mm grazie all'inversione delle aste di misura. Utilizzabile con tutti i comparatori digitali, a orologio o a ventaglio con Ø Stelo 8 h 6 mm (fornito senza comparatore).

- **Elevata sicurezza di misura e precisione di ripetibilità grazie alla guida a sfere di grande precisione.**
- **Impugnature di protezione dal calore**
- **Direzione della forza di misura commutabile per misurazioni interne ed esterne.**
- **Forza di misura costante grazie alla molla integrata.**
- **L'asta di misura mobile è montata nella guida a sfere di grande precisione per i bassi valori di gioco e attrito.**
- **Colonna robusta, rettificata e cromo-indurita.**
- **Facile montaggio mediante blocchi di appoggio e di montaggio.**

Uso:

- **Dimensioni interne ed esterne.**
- **Filettatura interna ed esterna.**
- **Spallamenti di centraggio**
- **Cave, scanalature e gradini sottili.**
- **Coni interni ed esterni rettificati.**
- **Dentature interne ed esterne e molto altro.**

Nota:

Fino a campo di misura **2500 mm con CFRP; esecuzione leggera** su richiesta.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	30 - 115 mm
Campo di applicazione interno	30 - 115 mm
Campo di applicazione esterno	0 - 85 mm
Corsa supporto mobile	12 mm
Serie	Multimar
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A3
Tipo di prodotto	Strumento di misurazione universale

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio universali Campo di misura massima 600 mm	021400 600
--	------------

Accessori

Coppia di arresti di profondità per bracci di misura	428111
Tastatore per esterni piano di Ø 7,5 mm, 1 pezzo	428130
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 100 mm	428101 100
Tastatore per interni sferico di Ø 7,5 mm, 1 pezzo	428120
Coppia di morsetti di misura con foro Modello B	428141 B
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 35 mm	428101 35
Coppia di tastatori per esterni piani	428160
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 70 mm	428101 70
Coppia di morsetti di misura con foro Modello A	428141 A
Coppia di tastatori per interni semicilindrici	428170
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 25 mm	428101 25