

Garant

**Lama di troncatura in HSS, neutro, Altezza tagliente h₅ / Larghezza gola w:
19/3,1mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273560 19/3,1
GTIN	4045197719171
Classe articolo	21U

Descrizione**Per:**

Portautensile n. art. 273984 – 273994 oppure n. art. 319132; 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Altezza tagliente h ₅	19 mm
Larghezza gola w	3,1 mm
Per Ø pezzo max.	40 mm
Profondità max gola t _{max}	21 mm
Lunghezza complessiva L	86 mm
Materiale da taglio	HSS
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura

