


Garant**Inserto per fresa Ø 20 mm tronco, conico, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

· Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,015$ mm.

Avanzamento f_z in all. a truciolo corto: 0,2 mm

Tipo: HU7810

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Tipo	HU7810
Raggio di curvatura	2 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio assiale Wiper	40 mm
Raggio radiale Wiper	80 mm

Raggio del tagliente R_1	2 mm
Lunghezza taglienti L_c	10 mm
Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura