

KÄRCHER**Idropulitrice a freddo, Denominazione originale prodotto: HD511P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Idropulitrice portatile con motore a corrente alternata. **Comando mediante interruttore a pressione**, sistema antiattorcigliamento, tubo ad alta pressione girevole anche sotto pressione e lancia in acciaio INOX. Robusta pompa assiale a 3 pistoni con testa cilindrica in ottone. Raccordo di allacciamento idrico in ottone. Max. temperatura di alimentazione 60 °C.

La pistola ad alta pressione **EASY!Force** sfrutta la forza repulsiva del getto ad alta pressione, riducendo così la forza di tenuta. Assicura un comfort di lavoro completamente nuovo e agevole. Valvola in ceramica migliorata. Sistema di collegamento EASY!Lock integrato. Per un allestimento rapido e semplice degli accessori (per es. ugelli, tubi in acciaio) con collegamenti unitari.

Fornitura:

Incluso tubo flessibile ad alta pressione da 10 m, lancia in acciaio INOX 850 mm con ugello singolo.

Descrizione tecnica

Peso	20,5 kg
Potenza assorbita	2200 W
Denominazione originale prodotto	HD 5/11 P *EU

Pressione di lavoro	110 bar
Portata	490 l/h
Fusibile di rete	10 A
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Idropulitrici a freddo