

Garant**Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo /
Larghezza gola w: 16/1,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273750 16/1,5
GTIN	4045197720016
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	26 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Profondità cave t_{\max}	4,5 mm
Vite	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Ampiezza funzionale L_4	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Larghezza codolo b	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 4	279815 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500