

SWISS TOOLS

Corpo barra alesatrice antivibrante, PSC, Ø Codolo / Ø D – Dim. A: 63/25-150 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320408 63/25-150
GTIN	2050001772633
Classe articolo	36D

Descrizione

Esecuzione:

- Per tornitura efficiente.
- Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l'alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.

Passaggio interno per LR: sì

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	150 mm
Ø gambo	63 mm
Ø D	25 mm
Adattatore	PSC
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

