

Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con attacco filettato, Neodimio, Ø: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085926 22
GTIN	5012095608370
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.**
- **Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.**
- **Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.**
- **Nucleo del magnete in neodimio.**

Uso:

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

Descrizione tecnica

Altezza	6 mm
Forza di tenuta nominale	50 N
Filettatura	M4 mm
Altezza con filettatura	12,5 mm
Materiale superficie	in gomma
Ø	22 mm
Materiale nucleo del magnete	Neodimio

Tipo di prodotto

Magnete permanente cilindrico piatto