

## Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con boccola filettata, Neodimio, Ø: 22mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085927 22
GTIN	5012095608387
Classe articolo	08Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.**
- **Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.**
- **Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.**
- **Nucleo del magnete in neodimio.**

#### Uso:

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

#### Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

### Descrizione tecnica

Boccola filettata	sì
Filettatura	M4 mm
Altezza con filettatura	11 mm
Altezza	6 mm
Materiale superficie	in gomma
Ø	22 mm

Forza di tenuta nominale	50 N
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

---

## Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M4	085921 M4
---	-----------