



Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 36



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 232271 36 |
| GTIN | 4062406105846 |
| Classe articolo | 22G |

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Scanalatura diritta.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Lunghezza utile L_1 : 70,5 mm

Dim. cono Morse CM: 4

Viti di serraggio: 232990 TX20

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-------------|
| Lunghezza utile L_1 | 70,5 mm |
| Viti di serraggio | 232990 TX20 |
| Campo di $\varnothing D_c$ | 36 - 47 mm |
| Dimensione cono Morse CM | 4 |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Esecuzione | 1,5×D |
| Codolo | Cono Morse |
| Passaggio interno per LR | sì |

Tipo di prodotto

Punta a inserti