

**Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 12xD, Modello: 36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232275 36
GTIN	4062406106089
Classe articolo	22G

Descrizione**Esecuzione:**

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR. **Scanalatura diritta.**

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530.**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori v_c del 30%.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	432 mm
Campo di $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Dimensione cono Morse CM	4
Viti di serraggio	232990 TX20
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	12xD
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti