

Garant**Postazione di lavoro angolare per postazione di lavoro eLevel, 2 colonne di sollevamento, con piano grigio scuro in eluplan****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920085
GTIN	4045197719744
Classe articolo	91P

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Postazione di lavoro angolare con piano di lavoro di 40 mm di spessore e 2 colonne di sollevamento. Regolazione elettrica e continua dell'altezza. Solo in combinazione con 1 postazioni di lavoro eLevel. Il comando viene impostato su 4 unità di sollevamento.

Verniciatura:

Struttura portante grigio topo RAL 7005, non configurabile. Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, non configurabile. Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata, configurabile.

Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a: 700 - 1000 mm

Larghezza: 1100 mm

Lunghezza piano di lavoro: 1000 mm

Profondità piano di lavoro: 1000 mm

Spessore piano di lavoro: 40 mm

Peso: 77 kg

Descrizione tecnica

Superficie del piano di lavoro

Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce

Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Profondità piano di lavoro	1000 mm
Materiale piano di lavoro	Anima ST con rivestimento sintetico eluplan
Peso	77 kg
Spessore piano di lavoro	40 mm
Larghezza	1100 mm
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	700 - 1000 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Colore superficie piano di lavoro	grigio scuro
Serie	Workstation
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	700-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	150 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro angolare