



TESA

Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420560 0-25
GTIN	7630041105155
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta. Con frizione e guancialini isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Nonio piatto per **lettura senza errore di parallasse**. Visualizzazione senza errori dei decimi di millimetro come valore della cifra.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Tamburo graduato	19,7 mm
Campo di misura	0 - 25 mm
Risoluzione	0,001 mm
Taratura	B1
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/420560-0-25>
