



Micrometro, Intervallo di misurazione: 125-150 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420450 125-150
GTIN	7630041104134
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Norma: DIN 863

Scala tamburo graduato: 1/50 mm

Taratura: B2

Taratura: B1

Risoluzione: 0,01 mm

Ø Stelo: 8 mm

Ø Tamburo graduato: 18,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Stelo	8 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	18,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	125 - 150 mm
Taratura	B2

Taratura	B1
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Asta di riscontro per micrometri Dim. nominale massima 300 mm	012110 300
Rapporto di taratura Micrometro Campo di misura massima 200 mm	012050 200
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Rapporto di taratura Micrometro Campo di misura massima 200 mm	022000 200
Rapporto di taratura Asta di riscontro per micrometri Dim. nominale massima 300 mm	022080 300
900	022090 900