

3M Roloc™**Platello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio, Ø Esterno: 25mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 554092 25 |
| GTIN | 4054596054974 |
| Classe articolo | 53M |

Descrizione

Esecuzione:

Per l'alloggiamento di mole abrasive con **sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®)**.

Platello in gomma con **attacco 1/4 pollici integrato e gambo da 6 mm**. Montaggio su mandrino M14 con adattatore n. art. 554081.

Il sistema di cambio rapido Roloc™ consente di sostituire l'utensile in sicurezza "con una rotazione" della mano in brevissimo tempo.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d'allestimento.

Nota:

Smerigliatrici angolari adatte vedi n. art. 079325.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Numero massimo giri | 30000 min ⁻¹ |
| Ø Esterno | 25 mm |
| Ø Gambo | 6 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Attacco lato utensile | Sistema di serraggio rapido filettatura esterna |
| Attacco lato macchina | Ø codolo 6 mm |
| Per sistema di cambio rapido | Roloc™ |
| Tipo di prodotto | Platorello di supporto |