

HellermannTyton

Set di fascette serracavi in acciaio legato, 50 pezzi, Larghezza: 7,9 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083710 7,9
GTIN	5022660312250
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Fascetta serracavi resistente alla corrosione e amagnetica in **acciaio legato inossidabile**. Elevata resistenza chimica. Estremità ad anello.

Uso:

Montaggio con pinza oppure manuale, per fasciare e fissare cavi, condutture rigide e tubi flessibili.

Ø massimo fascio: 150 mm

Lunghezza: 500 mm

Campo di impiego temperatura: -80 - 538 °C

Descrizione tecnica

Ø massimo fascio	150 mm
Materiale	Acciaio inox
Campo di impiego temperatura	-80 - 538 °C
Larghezza	7,9 mm
Lunghezza	500 mm
Attributo del nome del prodotto	50 pezzi
Numero pezzi	50
Tipo di prodotto	Fascette serracavi

