

**3M****Nastro isolante, 15 mm×10 m, Colore: BROWN**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083652 BROWN
GTIN	4054596613539
Classe articolo	08M

## Descrizione

**Esecuzione:**

**3M™ Temflex® 165** è un **nastro isolante in PVC morbido di uso universale**. Difficilmente infiammabile. Autoestinguente, buona resistenza contro oli e solventi.

**Uso:**

Per isolare, legare, fissare e marcare a colori.

**Nota:**

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

## Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	3M® Temflex® 165
Spessore	0,15 mm
Lunghezza	10 m
Colore	marrone
Larghezza	15 mm

Resistenza alla trazione	2 N/mm
Applicazione	Contrasegni
Applicazione	Isolare
Applicazione	Legare
Applicazione	Marcatura
Guaina conduttrice presente	no
Elasticità	200 %
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Resistente ad alte temperature fino a	90 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Forza adesiva su acciaio	0,2 N/mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Attributo del nome del prodotto	15 mm×10 m
Tipo di prodotto	Nastro adesivo