

**Garant**
**Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Apertura: 5 mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 622150 5      |
| GTIN            | 4045197721525 |
| Classe articolo | 61C           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

**Impugnatura robusta** con superficie ipoallergenica e antiscivolo, nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo in **Haptoprene®**.

Lunghezza complessiva: 180 mm

Lunghezza lame: 85 mm

**Descrizione tecnica**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Lunghezza complessiva          | 180 mm                            |
| Apertura                       | 5 mm                              |
| Lunghezza lame                 | 85 mm                             |
| Profilo di manovra             | Chiavi a bussola esagonale        |
| Impugnatura sagomata           | ergonomica, diritta               |
| Materiale lama                 | Acciaio speciale al cromo-vanadio |
| Materiale impugnatura          | bicomponente Santoprene®          |
| Superficie lama                | nichelata e cromata               |
| Lama e impugnatura allentabili | no                                |
| con prolunghe                  | no                                |
| Tipo di prodotto               | Chiave a bussola                  |

