

Garant
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Apertura: 9 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	622150 9
GTIN	4045197721570
Classe articolo	61C

Descrizione
Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo, nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo in **Haptoprene®**.

Lunghezza complessiva: 250 mm

Lunghezza lame: 140 mm

Descrizione tecnica

Apertura	9 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Lunghezza lame	140 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Impugnatura sagomata	ergonomica, dritta
Materiale lama	Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	bicomponente Santoprene®
Superficie lama	nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili	no
con prolunghe	no
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

