

mato

Ingrassatore manuale a leva professionale, 400 g



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083582
GTIN	4016553041311
Classe articolo	08H

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale di grande qualità (lubrificazione a vuoto esclusa), con azionamento continuo dell'asta dello stantuffo. Riempimento con grasso sfuso (contenuto: 500 cm³) o con cartucce (contenuto: 400 g).

Ingrassatore professionale a leva manuale con sistema a corsa breve, **valvola di riempimento / scarico**.

Norma:

DIN 1283

Fornitura:

Incluso **tubo corazzato** di sicurezza, Ø 13 mm, dosatore idraulico a 4 griffe.

Pressione di lavoro: 400 bar

Pressione di prova: 800 bar

Filettatura di raccordo tubo: R1/8 pollici

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo tubo	R1/8 pollici
Pressione di prova	800 bar
Pressione di lavoro	400 bar
Contenuto	400 g
Attributo del nome del prodotto	400 g
Tipo di prodotto	Ingrassatore

Accessori

Cartucce di lubrificanti multiuso per ingrassatori standard
Modello UNI

083590 UNI

Cartucce di lubrificanti multiuso per ingrassatori standard
Modello PLUS

083590 PLUS