

Garant**Set di chiavi a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene®,
Numero chiavi: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	622160 12
GTIN	4045197725233
Classe articolo	61C

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo, nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio.

A partire da Dim. 8 con esagono di manovra.

Contenuto:

cad. 1 pz. n. art. 622150: Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Fornitura:

cad. 1 pz. n. art. 622150: Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Descrizione tecnica

Numero chiavi	12
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 4,5 mm	622150 4,5
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 7 mm	622150 7
Borsa a busta avvolgibile Lunghezza × Larghezza 500X320 mm	691520 500X320
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 5 mm	622150 5
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 9 mm	622150 9
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 8 mm	622150 8
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 5,5 mm	622150 5,5
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 13 mm	622150 13
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 11 mm	622150 11
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 12 mm	622150 12
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 6 mm	622150 6
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 10 mm	622150 10
Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Apertura 4 mm	622150 4