

RUNPOTEC
HFR KABELZIEHSPEZIALIST**Passacavi in fibra di vetro con verricello d'acciaio, Lunghezza del nastro: 50m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	814882 50
GTIN	9120045473605
Classe articolo	86A

Descrizione**Esecuzione:**

Nastro in fibra di vetro da **4,5 mm, stabile** fino a 5 kN e allo stesso tempo **flessibile** (fino a 120 mm di raggio). Capicorda, incollati su entrambe le estremità con filettatura per il fissaggio di punte flessibili delle guide o calze/asole di trazione. In verricello d'acciaio con piedini estraibili, 2 vani portaoggetti con accessori, freno di stazionamento e **sistema a doppia erogazione** (velocità alta e freno automatico dell'erogazione).

Fornitura:

Inclusi accessori in vano portaoggetti: 1 **punta flessibile della guida** con compensazione della spira e asola di trazione in acciaio legato. 1 ogiva con maniglia, 1 rullo scorrevole, 2 capicorda, 1 boccia di collegamento, 1 colla speciale 3 g.

Descrizione tecnica

Resistenza alla trazione	2,2 kN
Lunghezza del nastro	50 m
Tipo di prodotto	Strumento per il tiraggio dei cavi

