

HOLEX

Manicotto con lamelle di tela (ZA) grana 40 grosso, Ø Bussole × Larghezza bussole: 45X30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	553820 45X30
GTIN	4045197723123
Classe articolo	52E

Descrizione

Esecuzione:

A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

Lamelle abrasive in tessuto in zirconio (ZA) compresse attorno a un corpo robusto. L'usura uniforme delle singole lamelle libera costantemente nuovo tessuto abrasivo e moltiplica la durata e la capacità di asportazione.

Uso:

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

Per levigature aggressive in piano come alternativa ai manicotti di smerigliatura e alle spazzole lamellari. Uso esclusivamente nella direzione del corpo portante (indicata nel nocciolo del manicotto).

Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

Descrizione tecnica

Ø Bussola	45 mm
Grana	40
Numero massimo giri	12700 min ⁻¹
Bussole larghezza.	30 mm
Ø Esterno	60 mm
Grado di finezza	grosso
Materiale abrasivo	Zirconio
Sigla materiale abrasivo	ZA
Forma manicotti	cilindrico
Tipo di prodotto	Disco abrasivo con lamelle di tela

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, Ø
Gambo 6 mm Ø Testa × Lunghezza testa 45X30 mm

553600 45X30