

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 16G, 12x20G, Altezza / Numero cassette: 300/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927300 300/2
GTIN	4062406108120
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

**Collocamento:**

Altezza frontali dei cassette mm: 75, 150

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Peso	24,7 kg
Altezza	300 mm
Profondità	650 mm
Numero di porte	0
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	150 mm

Larghezza	400 mm
Altezza utile per cassette	225 mm
Larghezza utile cassette	300 mm
Altezza utile	225 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Numero dei cassette	2
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Larghezza utile	350 mm
Cassette larghezza utile in G	12
Cassette profondità utile in G	20
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassette Altezza 300 mm	927412 300
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10