

Garant GRIDLINE

Cassettiera 16G, 12×20G, Altezza / Numero cassette: 800/4**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927300 800/4
GTIN	4062406108168
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassette mm: 75, 125, 200, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza utile	700 mm
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Numero di porte	0
Peso	53,6 kg
Profondità utile cassette	500 mm

Numero dei cassetti	4
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	125 mm
Altezza fronte cassetti	200 mm
Altezza fronte cassetti	300 mm
Larghezza utile cassetti	300 mm
Profondità	650 mm
Larghezza utile	350 mm
Altezza	800 mm
Altezza utile per cassetti	700 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza	400 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 125 mm	927500 125
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassetti 300 mm	927500 300

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927500 200
Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassette Altezza 800 mm	927412 800
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21