



Portalama base eco, Altezza tagliente h₅ / Altezza codolo h: 32/25 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273868 32/25
GTIN	4045197722973
Classe articolo	21W

Descrizione

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Staffa di fissaggio: 279991

Vite di bloccaggio: 279990

Altezza tagliente h₅: 32 mm

h₄: 25 mm

h₂: 9,1 mm

h₃: 54,5 mm

b: 25 mm

b₃: 48 mm

Descrizione tecnica

h ₂	9,1 mm
Altezza codolo h	25 mm
Lunghezza gradino b	25 mm
h ₄	25 mm

Larghezza codolo b_3	48 mm
h_3	54,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	90 mm
Passaggio interno per LR	sì
Staffa di fissaggio	279840 2
Vite di bloccaggio	279815 14

Accessori

Staffa di fissaggio	279991
Vite di bloccaggio	279990
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15