

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 24G con cassetti, 20×20G, Altezza / Numero di cassetti: 800/7****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 927600 800/7  |
| GTIN            | 4062406110123 |
| Classe articolo | 9GG           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Altezza utile per cassetti | 700 mm |
| Larghezza utile cassetti   | 500 mm |
| Altezza utile              | 700 mm |
| Profondità                 | 650 mm |
| Altezza fronte cassetti    | 75 mm  |

|  |  |
|--|--|
| Altezza fronte cassette                          | 100 mm   |
| Altezza fronte cassette                          | 100 mm   |
| Altezza fronte cassette                          | 75 mm  |
| Altezza fronte cassette                          | 200 mm   |
| Altezza fronte cassette                          | 75 mm  |
| Altezza fronte cassette                          | 75 mm  |
| Larghezza  | 600 mm   |
| Cassetti larghezza utile in G                    | 20   |
| Peso   | 109 kg   |
| Numero dei cassette                              | 7  |
| Altezza  | 800 mm   |
| Profondità utile cassette                        | 500 mm   |
| Numero di porte                                  | 0  |
| Larghezza utile                                  | 550 mm   |
| Cassetti profondità utile in G                   | 20   |
| Superficie utile dei cassette in G               | 20×20  |
| Numero di ripiani estraibili                     | 0  |
| Spessore del materiale                           | 1 mm   |
| Portata cassette/ripiani estraibili              | 75 kg  |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 %  |
| Regolazione dell'altezza con passo               | 25 mm  |
| Serratura a cilindro                             | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori                                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto                  | 20×20G   |
| Tipo di prodotto                                 | Cassettiera per banco da lavoro                                |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm                            | 927800 200  |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm                             | 927800 75   |
| Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm                            | 927800 100  |
| Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassette<br>Altezza 800 mm | 927720 800  |
| Frontalini serratura per GridLine Modello KO21                         | 914227 KO21 |
| Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10                           | 951025 10   |