

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra, Altezza / Numero di cassetti: 700



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	927615 700
GTIN	4062406110307
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Anta con cerniere a destra.

Collocamento:

Altezza porta mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**. **Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035**.

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Peso	28 kg
Numero dei cassetti	0

Scheda tecnica

Profondità	650 mm
Larghezza	600 mm
Altezza porta	625 mm
Battuta porta	destra
Altezza utile	625 mm
Numero di porte	1
Altezza	700 mm
Altezza utile sportello	625 mm
Larghezza utile	550 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/927615-700>