

**Mandrini, SK 40, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302425 6
GTIN	4062406110048
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	25 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Lunghezza complessiva L	143 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	6
Filettatura M	M16
Adattatore	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con  $\varnothing$  di serraggio D1 6 mm

---

309900 6