

**Mandrini, SK 50, Ø di serraggio D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302435 32
GTIN	4062406110574
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	72 mm
Filettatura M	M24
Ø Attacco D ₁	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Lunghezza complessiva L	207 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	32
Adattatore	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con \varnothing di serraggio D1 32 mm

309900 32