

**Garant**
**Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione corta, Modello: 24**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239740 24
GTIN	4062406115753
Classe articolo	23A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini **idraulici** oppure **ad altissima precisione** per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

**Nota:**

Rispettare le dimensioni dell'attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550 – 210582 e n. art. 212000.

Codolo: DIN 6535 HA con h6

Per Ø foro passante: 26,21 - 32,2 mm

Per Ø foro cieco: 30,21 - 40,2 mm

Lunghezza complessiva L: 142 mm

Lunghezza utile L<sub>1</sub>: 84 mm

Ø Codolo D<sub>5</sub> h6: 25 mm

Coppia di serraggio consigliata: 25 Nm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile L <sub>1</sub>	84 mm
Coppia di serraggio consigliata	25 Nm
Per Ø foro passante	26,21 - 32,2 mm
Per Ø foro cieco	30,21 - 40,2 mm
Ø Codolo D <sub>5</sub> h6	25 mm
Lunghezza complessiva L	142 mm
Serie	TopCut

Passaggio interno per LR	sì
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari