

**Garant****Unità di illuminazione a LED laterale, Potenza assorbita: 15W****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928620 15
GTIN	4062406117504
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

Unità d'illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all'interruttore n. art. 928470 ON/OFF o 928460 ON/OFF (mediante gli appositi connettori industriali in dotazione). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un'elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica 4000K.

La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite. Unità di illuminazione a LED per il fissaggio laterale alla struttura a piantane di supporto. L'unità può essere ruotata in continuo di 180° per un'illuminazione ottimale. Ciascuna unità può essere controllata individualmente mediante l'interruttore On/Off integrato.

**Per:**

Piantane di supporto n. art. 928010, n. art. 928020, n. art. 928030 e n. art. 928075 e n. art. 928076.

**Verniciatura:**

Corpo in argento simile a RAL 9006.

**Descrizione tecnica**

Altezza montato	120 mm
Profondità corpo luci	30 mm
Profondità	60 mm
Lunghezza	455 mm

A regolazione continua	180 grado
Lunghezza corpo luci	300 mm
Corrente di illuminazione	630 lm
Numero di interruttori On/Off	1
Serie	Multifix
Potenza assorbita	15 W
Tecnologia a LED	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Interruttore On/Off	sì
Tensione nominale	250 V
Tipo di prodotto	Plafoniera