

Waldmann **Apparecchio d'illuminazione a braccio PARA.MI, Modello: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928660 8
GTIN	2050002019027
Classe articolo	93L

Descrizione**Esecuzione:**

Tecnologia LED di alta qualità senza necessità di manutenzione, dotata di 108 diodi. Con pulsante di funzionamento nella testa e spegnimento automatico programmabile. Regolabile in continuo. Temperatura cromatica bianco caldo con ca. 3000 K.

La lampada contiene lampadine a LED incorporate. La fonte di luce (lampadine a LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dal cliente.

Fornitura:

Morsetto da tavolo incluso Campo di serraggio 0 – 70 mm. Cavo di allacciamento da 3,0 m con spina di rete

Verniciatura:

Grigio argento

Descrizione tecnica

Luce colorata	bianco caldo K
Lampadine	LED
Lunghezza cavo di collegamento.	3 m

Altezza corpo lampada	11,5 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero di LED	108
Larghezza corpo lampada	117 mm
Lunghezza corpo lampada	101 mm
Potenza assorbita	7 W
Illuminazione regolabile	sì
Lampadine sostituibili	no
Tensione nominale	250 V
Temperatura cromatica	3000 K
Altezza complessiva	1070 mm
Interruttore On/Off	sì
Ingresso per tipo di connettore	C
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro