

**Garant****Apparecchio di illuminazione a braccio a LED, Modello: 14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928650 14
GTIN	4062406193478
Classe articolo	9GH

**Descrizione****Esecuzione:**

Apparecchio di illuminazione a braccio a elevata efficienza energetica e al tempo stesso molto luminoso, dotato di tecnologia a LED non necessita di manutenzione con illuminazione diffusa, omogenea, senza ombre né riflessi. Luminosità variabile fino al 30% tramite il tasto di comando situato nella testa, con funzione Memory.

Asta in alluminio anodizzato. Testa della lampada in ABS. Asta con testa a snodo 3D.

Raggio d'azione del braccio articolato 3D di 820 mm.

Temperatura cromatica bianco neutro con 5.000 K.

La lampada contiene lampadine a LED incorporate. La fonte di luce (lampadine a LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dal cliente.

**Fornitura:**

Incluso morsetto da tavolo (campo di serraggio 0 – 70 mm). Cavo di allacciamento da 3,0 m con spina europea.

**Descrizione tecnica**

Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza assorbita	16 W
Sporgenza braccio di supporto	830 mm

Luce colorata	bianco neutro K
Larghezza corpo lampada	80 mm
Lunghezza corpo lampada	360 mm
Numero di LED	24
Altezza corpo lampada	22,5 mm
Lampadine sostituibili	no
Tensione nominale	250 V
Temperatura cromatica	5000 K
Altezza complessiva	1070 mm
Ingresso per tipo di connettore	C
Interruttore On/Off	sì
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro