

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921054 1500
GTIN	4062406118020
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata**. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Corpo con sportello e un ripiano.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 100, 125, 150, 250

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Spessore piano di lavoro	50 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Peso	150,5 kg
Numero dei cassetti	4
Serie	Ready-to-go
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
Larghezza struttura portante	1300 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Larghezza utile cassetti	500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza	950 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G

Tipo di prodotto	Banco da lavoro
------------------	-----------------

Accessori

Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassette / modello 125/4	950320 125/4
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassette / modello 125/6	950320 125/6
Cassetto Altezza frontali cassette 250 mm	927800 250
Cassetto Altezza frontali cassette 100 mm	927800 100
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassette / modello 100/3	950320 100/3
Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22
Cassetto Altezza frontali cassette 125 mm	927800 125
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassette / modello 100/2	950320 100/2
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassette / modello 100/1	950320 100/1
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32	953821 32
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontali cassette 150 mm	927800 150
Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 150/4	950320 150/4
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Rivestimento in PVC morbido trasparente Larghezza 1500 mm	951951 1500
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/3	950320 125/3
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 150/5	950320 150/5
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 125/1	950320 125/1
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Tappetino per cassette Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Set da officina Numero degli utensili 22	955072 22
Set giraviti Numero degli utensili 10	953522 10
Set Pinze Numero degli utensili 5	954306 5