

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro mobile vario, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano mm / Numero cassette: 1000/1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	923517 1000/1
GTIN	4062406118280
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con mensola, profondità 300 mm. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante la movimentazione.

Collocamento:

altezza frontali dei cassette mm: 125

Fornitura:

2× strutture portanti con ruote, corpo con cassette, mensola, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassette antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Peso	58,3 kg
Altezza corpo per cassette	200 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Materiale piano di lavoro	Eluplan scuro
Altezza utile corpo per cassette	125 mm
Cassette larghezza utile in G	20
ComfortClose	no
Profondità piano di lavoro	750 mm
Portata massima carrello	250 kg
Altezza	950 mm
Maniglia trasportabile	no
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota piroettante	125 mm
Materiale ruota	Poliuretano
Serie	vario
Serie	vario
Profondità utile cassette	500 mm
Numero dei cassette	1
Spessore piano di lavoro	50 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Ø Ruota fissa	125 mm
Abbassabile	no
Paraurti	no
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Cassette profondità utile in G	20
Profondità corpo per cassette	650 mm

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Parete posteriore / mensolamonopezzo Adatta per lunghezza dei piani 700 mm	927140 700
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 125 mm	927805 125