

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con alloggiamento 24G, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1000/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922594 1000/2
GTIN	4062406214647
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Pedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

altezza frontalini cassetti mm: 75, 150

**Fornitura:**

2× strutture portanti, 1× coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

## Descrizione tecnica

Altezza	950 mm
Altezza corpo per cassette	300 mm
Altezza utile corpo per cassette	225 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Numero dei cassette	2
Profondità piano di lavoro	750 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	vario
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Profondità utile cassette	500 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Peso	99 kg
Cassette profondità utile in G	20
Cassette larghezza utile in G	20
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

---

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Raccordo a gomito Modello 1	927122 1
Cassettiera 24G con cassette Altezza / Numero di cassette 300/2	927600 300/2
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex Lunghezza piano 1000 mm	926081 1000