

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
40/19mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	19 mm
Set di molle	259044 1
Ampiezza funzionale L ₄	50 mm
Inserto adatto	CN.. 1906..
Sottoplacchetta	259031 17
Set spine elastiche	259047 1
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 4040S19
Vite per leva	259018 1
Leva	259015 1
Lunghezza complessiva L	250 mm
Lunghezza della testina L ₁	45 mm
Dimensione codolo	40 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 16	259031 16
Leva Modello 13	259015 13
Leva Modello 1	259015 1
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 1	259047 1
Vite per leva Modello 13	259018 13
Set di molle 10 pezzi Modello 7	259044 7
Sottoplacchetta Modello 36	259031 36
Set di molle 10 pezzi Modello 1	259044 1
Vite per leva Modello 1	259018 1