

Garant GRIDLINE

**Modulo angolare con piano grigio scuro in eluplan, Lunghezza piano di lavoro: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920103 1000
GTIN	4062406119591
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

Postazione di lavoro angolare per workstation. Esecuzione semplice con supporti laterali a squadra in lamiera di acciaio, piedino d'appoggio regolabile in altezza, portata **150 kg**. Possibilità di regolazione manuale dell'altezza.

**Per:**

Postazione di lavoro mLevel.

**Verniciatura:**

**Struttura portante** antracite RAL 7016 (non configurabile), **pareti laterali e posteriori** grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciate**.

**Descrizione tecnica**

Regolazione dell'altezza in continuo	no
Peso	32 kg
Serie	Workstation
Larghezza	1000 mm

Rivestimento del piano di lavoro	Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
All'estremità della profondità del piano	800 mm
Materiale piano di lavoro	Anima ST con rivestimento sintetico eluplan
Principio della regolazione dell'altezza	Montaggio completo
Superficie del piano di lavoro	Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce
Profondità piano di lavoro	1000 mm
Spessore rivestimento	2 mm
Profondità	800 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	700 - 1000 mm
Colore superficie piano di lavoro	grigio scuro
Pannello di comando con display e funzione di memoria	no
Spessore piano di lavoro	40 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	700-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	150 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	meccanico
Spessore inserti	40 mm
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro angolare