



Levigatrici diritte, Modello: 722324



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077261 722324
GTIN	4014586880594
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- **Levigatrice diritta estremamente pratica.**
- **Rotazione regolare grazie al mandrino bilanciato.**
- **Potente motore con elevata capacità di asportazione.**
- **Particolarmente indicata per la lavorazione dell'acciaio legato, nonché per lavori di levigatura e lucidatura, grazie alla regolazione della velocità.**
- **Per mole abrasive con gambo e frese in metallo duro.**

Levigatrice diritta universale per lavorare in punti di difficile accesso. Colletto sottile e maneggevole per levigare gli interni.

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio Ø 6 mm, 2 chiavi di serraggio SW13 e SW17.

Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l'uso di frese rotative fino a un Ø di 12 mm.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	GSZ4-280EL
Lunghezza cavo	4 m
Potenza assorbita	350 W
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²

Peso	1,5 kg
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Campo del numero di giri	13000 - 28000 min ⁻¹
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

Accessori

Pinza di serraggio per levigatrici diritte Ø Pinze di serraggio 6 mm	077268 6
--	----------