



Pinza regolabile Cobra® QuickSet bonderizzata con regolazione rapida, Lunghezza complessiva: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705850 300
GTIN	4003773078524
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento.

Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata.

Manici rivestiti in plastica.

Regolazione rapida supplementare sul pezzo, anche senza azionamento a pulsante.

Microregolazione a scatto con pulsante a molla.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Accessori speciali:

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	300 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica	25
Apertura per tubi	2.3/4 pollici
Apertura per esagono	60 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Denominazione originale prodotto	Cobra QuickSet

Superficie	bonderizzata nera, testa lucidata
Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Regolazione rapida	sì
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile