



## Avvitatori pneumatici a massa battente compatto, Modello: 7731



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079201 7731
GTIN	015451720650
Classe articolo	03R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Mini-avvitatore a massa battente potente e compatto con alloggiamento in alluminio. Intuitiva **comutazione Side-2-Side** per cambio di direzione in senso orario/antiorario mediante leva di azionamento a 2 livelli. Coppia di allentamento massima di 415 Nm. Martello a percussione Jumbo

Campo di coppia: 96 - 328 Nm

Ø Massimo viti (8.8-12.9): M20

Numero massimo giri: 6400 min<sup>-1</sup>

Portautensile con profilo di azionamento: Quadro

Dimensione portautensile: 3/8 pollici

Fabbisogno massimo d'aria: 498 l/min

### Descrizione tecnica

Rumorosità	93 dB(A)
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M20
Vibrazione massima a norma EN	8,5 m/s <sup>2</sup>

Dimensione portautensile	3/8 pollici
Fabbisogno massimo d'aria	498 l/min
Denominazione originale prodotto	7731
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Peso	1,3 kg
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Campo di coppia	96 - 328 Nm
Lunghezza	112 mm
Numero massimo giri	6400 min <sup>-1</sup>
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori