



Tenaglia a grande forza di taglio, bonderizzata, nera, Lunghezza complessiva: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	706671 300
GTIN	4003773022398
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Con testa particolarmente sottile e manici lunghi. Taglienti ad alta resistenza con rettifica di precisione, testa lucida.

Uso:

Adatte particolarmente per piegare i tondini per cemento armato, con trasmissione elevata. Taglia filo dolce fino a Ø 4,5 mm. Distensione tendini e muscolatura grazie all'elevato smorzamento del colpo dovuto al taglio.

Norma:

DIN ISO 9242

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	300 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 9242
Tipo di prodotto	Tenaglia