


Garant

Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza Portata max. 350 / 300 kg, piano in eluplan scuro, Modello: 1500/S

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920306 1500/S
GTIN	4062406120788
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Piano in eluplan scuro di 50 mm di spessore. Tavolo da lavoro **con** lamiera anticesoioamento; possibilità di montaggio in serie.

Verniciatura:

Piedini neri con altezza regolabile, traverse **termoverniciate** in antracite RAL 7016.

Raccomandazioni:

Facili attività di montaggio da seduti o in piedi.

Nota:

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L'aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

Descrizione tecnica

Peso	89 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Portata massima	350 kg
Profondità	750 mm
Larghezza	1500 mm

Portata con carico permanente	350 kg
Materiale piano di lavoro	Eluplan scuro
Profondità piano di lavoro	750 mm
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	720 - 1200 mm
Pannello di comando con display e funzione di memoria	sì
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Velocità di sollevamento	22 mm/s
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	350 kg
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	1 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro