

**Pinza regolabile bonderizzata, con manici, Lunghezza complessiva: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	706145 300
GTIN	4062406121051
Classe articolo	72B

Descrizione**Esecuzione:**

Snodo passante (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli.

Pinza bonderizzata nera. Testa lucidata. Manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Apertura per tubi	2 pollici
Apertura per esagono	48 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile