

 Mahr

## Micrometri digitali con stelo scorrevole, i-wi, Campo di misura: 0-25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421605 0-25
GTIN	4059192058845
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda **visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari**, l'operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

#### Descrizione:

- **Il passo vite di 5 mm per giro riduce i tempi di regolazione.**
- **Il mandrino non rotante non danneggia le superfici da misurare.**

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

#### Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Altezza cifre display LCD	10 mm
Passo vite angolare	5 mm
Limite di errore	2 µm
Lettura	0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
Lettura	0,00005 pollici
Ø Stelo	6,5 mm
Taratura	B1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	Norma interna
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25

## Accessori

Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK	498912 STICK
----------------------------------------------	--------------