



## Set di 5 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibile, taglio 1, Lunghezza senza codolo: 250mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	517419 250
GTIN	4062406122300
Classe articolo	52A

### Descrizione

#### Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Per proteggere le lime, gli assortimenti sono contenuti in **buste avvolgibili in nylon robuste**. Le lime protette non si intasano e il taglio non viene danneggiato; questo garantisce costanti prestazioni elevate della lima, superfici lisce delle lime e maggiore durata.

**Taglio 1** = mezzodolce.

Con impugnature bicomponente ergonomiche in plastica.

#### Uso:

**Lima di qualità** per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

#### Fornitura:

**Set di 5 lime (piatta, triangolare, quadrata, mezzotonda e tonda).**

### Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	250 mm
Attributo del nome del prodotto	taglio 1
Taglio	1
Norma	DIN 7261
Numero di lime singole	5

Tipo di prodotto

Lima da officina

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		