



Set di 5 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibile, taglio 3, Lunghezza senza codolo: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	517426 200
GTIN	4062406122317
Classe articolo	52A

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le **lime non bombate** hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.

Per proteggere le lime, gli assortimenti sono contenuti in **buste avvolgibili in nylon robuste**. Le lime protette non si intasano e il taglio non viene danneggiato; questo garantisce costanti prestazioni elevate della lima, superfici lisce delle lime e maggiore durata.

Taglio 3 = mezzodolce.

Con impugnature bicomponente ergonomiche in plastica.

Uso:

Lima di qualità per l'impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Fornitura:

Set di 5 lime (piatta, triangolare, quadrata, mezzotonda e tonda).

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	200 mm
Attributo del nome del prodotto	taglio 3
Taglio	3
Norma	DIN 7261

Numero di lime singole	5
Tipo di prodotto	Lima da officina

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		