

**Garant**

**Capsula abrasiva (CER), grana 150, Ø e lunghezza capsule abrasive, forma: 1319G**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553038 1319G
GTIN	4062406122744
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un **ottimo legante della grana**.

**Grana ceramica (CER)** ideale per la lavorazione di acciai inossidabili e leghe di nichel. Elevata capacità di asportazione e smerigliatura a freddo.

**Uso:**

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le **capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire** (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

**Nota:**

Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza capsula abrasiva	19 mm
Velocità consigliata	16000 min <sup>-1</sup>
Ø Capsula abrasiva	13 mm

Forma	G
Grana	150
Attributo del nome del prodotto	grana 150
Tipo di prodotto	Capsula abrasiva

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		