

Garant GRIDLINE

**Ripiano estraibile 200 kg, 56x24G, Altezza montato: 75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931376 75
GTIN	4062406123116
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Ripiano a **estrazione totale**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, ingombro totale altezza 75 mm. Senza fori per divisori fessurati.

**Fornitura:**

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Non adatto al montaggio in cassettiere mobili.

**Descrizione tecnica**

Larghezza utile in G	56
Profondità utile in G	24
Profondità utile	600 mm
Superficie utile dei cassetti in G	56x24
Larghezza utile	1400 mm
Peso	23,35 kg
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Altezza montato	75 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm

Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	56×24G
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile